


DE – Anleitung zum Einbau

## Rotoclear S3 – Kit Ersatz für S und S2

Sie benötigen:

Rotoclear S3 – Kit Ersatz für S und S2

Bestellnummer: 93558



Das Kit „Ersatz für S und S2“ ist passend für Scheiben der Dicke 6-17 mm. Zum Einbau benötigen Sie 39,5 mm Platz hinter der Scheibe. Prüfen Sie dies insbesondere, wenn vorher Rotoclear S / S2 Typ 500 installiert war. War Rotoclear S / S2 Typ 600 im Einsatz, so ist der Einbau problemlos möglich.

### Montage

1. Bauen Sie Rotoclear S / S2 aus und reinigen Sie den Bereich um den Ausschnitt mit Isopropanol.
2. Der Adapter, die Sicherheitscheibe und Rotoclear S3 sind vormontiert. Setzen Sie das Gerät mit dem Adapter von innen in den Ausschnitt.
3. Platzieren Sie den Flansch von außen und richten Sie das Gerät aus. Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht herausfällt.
4. Fixieren Sie das Gerät mit den entsprechend gekennzeichneten Schrauben für die Scheibendicken 6-10 mm (M5x16), 11-15 mm (M5x20), oder 16-17 mm (M5x25),.
5. Zur Versorgung von Rotoclear S3 mit Adapter benötigen Sie lediglich Strom. Die Stromkabel des Vorgängermodells können Sie gegebenenfalls weiterverwenden.
6. Sofern Rotoclear S / S2 Typ 500 installiert war, befindet sich der Anschluss außen. Hierfür bieten wir eine Kabeldurchführung an:

Kabeldurchführung

Bestellnummer **xxxxx**

Für den Einbau folgen Sie den Anweisungen in der Betriebsanleitung für Rotoclear S3. Diese finden Sie auch unter [www.rotoclear.de](http://www.rotoclear.de).

## Hinweis

Rotoclear S3 mit Adapter bleibt in den allermeisten Fällen dicht. Das Abdichtungskonzept entspricht dem der Vorgängermodelle. Sollte dies nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit eine Sperrluftzufuhr nachzurüsten, um die Dichtheit wie bei der Rotoclear S3 Klebe- bzw. Schraubversion zu gewährleisten.

Ein Zwischenring ist für dünnere Scheiben oder Blechwände verfügbar.

Für Beratung und notwendiges Zubehör sprechen Sie uns an.

## Sicherheitshinweis!

Der Einbau ist begrenzt auf Bearbeitungszentren definiert nach DIN EN 12417.

Im Adapterflansch ist die gleiche Sicherheitsscheibe verbaut wie auch im Rotoclear S/S2. Wechseln Sie die Sicherheitsscheibe nach Ablauf des angegebenen Datums auf der Scheibe aus. Es sind Sicherheitsscheiben aus Polycarbonat für 2 Jahre oder für 5 Jahre Einsatz verfügbar:

- Sicherheitsscheibe (Intervall 2 Jahre, Ø235x12mm)                      Bestellnummer: 10859
- Sicherheitsscheibe (Intervall 5 Jahre, Ø235x12mm)                      Bestellnummer: 18075

Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt die Maschinenscheibe aufgrund des Wechselintervalls austauschen müssen, bestellen Sie die neue Scheibe **ohne den Ausschnitt** von 282mm. Sie können Rotoclear S3 auf gängige Art und Weise – ohne den Adapterflansch – an einer neuen Scheibe installieren. Druckluftversorgung wird in diesem Fall notwendig.

Für Beratung und notwendiges Zubehör sprechen Sie uns an.